


# Пневмоподготвящи групи, комбинации MSB6N-3/8-FRC4:J8M1

Специф. Номер: 534039

FESTO

Комбинация от филтър, регулатор на налягане и омаслител, максимално изходно налягане 7bar, 5 µm филтър, с манометър, заключващо приспособление на регулатора, пластмасова чаша с пластмасов предпазен кожух, автоматично отделяне на конденза, посока на протичане от ляво на дясно.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	6
Серия	MS
Заклучване на задействането	Въртяща глава с интегрирана заключалка
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	5 µm
Кондензоотделител	напълно автоматичен
Конструкция	Филтър-регулатор с манометър пропорционален стандартен омаслител мъгла
Регулираща функция	Изходно налягане постоянно с компенсация на предналягането с вторично обезвъздушаване с възвратен поток
Предпазител за чаша	Пластмасов предпазен кожух
Манометър	с манометър
Работно налягане	1.5 ... 12 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.3 ... 7 bar
Стандартен номинален дебит	4,400 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:-] инертен газ
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Клас чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:4:-]
Температура на средата	5 ... 60 °C
Температура на околната среда	5 ... 60 °C
Тегло на продукта	1,495 g
Тип на закрепване	с принадлежности
Пневматичен извод 1	3/8 NPT
Пневматичен извод 2	3/8 NPT
Материал-забележка	RoHS konform