


Шлаух PUN-E-6x0,8-BL-500

Специф. Номер: 534173

FESTO

за QS-съединители, изключително гъвкав, устойчив на хидролиза, разрешен за употреба в хранителната индустрия.

Този тип ще бъде спрян от производство. Ще се предлага до 2012 година.



Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	6 mm
радиус на огъване според дебита	45 mm
Вътрешен диаметър	4.4 mm
Мин. радиус на огъване	15 mm
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 8 bar
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7::-]
Разрешение за хранителната промишленост	FDA 2002/72/EG
Температура на околната среда	-35 ... 50 °C
Тегло на продукта според дължината	0.018 kg/m
Цвят	син
Твърдост по Шор	D 52 +/-3
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон) RoHS konform
Информация за материала на шлауха	TPE-U(PU)