

Елемент за подготовка на въздух FRC-M7-D-7-O-5M-MICRO-B

FESTO


Специф. Номер: 534191

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

без присъединителна плоча, присъединителна резба в корпуса,
без манометър, ръчно кондензоотделяне

Modern alternatives can be found by entering the first four characters
of the type code in the search field.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2023. За
алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Micro
Серия	D
Заклучване на задействането	Въртяща глава със заключване
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Кондензоотделител	ръчен въртящ
Конструкция	Филтър-регулатор без манометър пропорционален стандартен омаслител мъгла
Макс. количество на кондензата	3 cm ³
Степен на филтрация	5 µm
Регулираща функция	с вторично обезвъздушаване
Манометър	M5 подготвен
Работно налягане	1 ... 10 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.5 ... 7 bar
Макс. хистерезис на налягането	0.3 bar
Стандартен номинален дебит	170 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух според ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Клас на корозионна устойчивост КВК	2 - Умерена корозия под напрежение
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:4:-]
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	103 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж с принадлежности по избор:
Пневматичен извод 1	M7
Пневматичен извод 2	M7
Material housing	Алуминиева сплав
Material bowl	PC