

Шумозаглушител U-M5-50

Специф. Номер: 534221

FESTO



Информационе н лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Размер на контейнера	50
Работно налягане	0 ... 10 bar
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Ниво на звуково налягане	70 dB(A)
Температура на околната среда	-10 ... 70 °C
Пневматичен извод	M5
Информация за материала на накрайника на демпфера	Бронз
Информация за материала на цапфата	Месинг