

Присъединителна плоча CDSV5.0-AS-1/8

Специф. Номер: 534434

FESTO

за единичен разпределител CDSV, подходящ за хранителната индустрия.



Информационен лист

Белег	Стойност
Макс. брой места за вентили	1
Номинално работно напрежение DC	24 V
Клас на корозионна устойчивост KBK	3 - Висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на средата	-5 ... 50 °C
Ниво на звуково налягане	75 dB(A)
Клас на защита	IP65 IP66 IP67 NEMA 4
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	690 g
Електрически извод	Кабел
Тип на закрепване	с проходен отвор с вътрешна резба
Извод към атмосфера	M5
Извод, пилот 82/84	M5
Извод, пилот 12	M5
Извод, пилот 14	M5
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 2	G1/8
Пневматичен извод 3	G1/8
Пневматичен извод 4	G1/8
Пневматичен извод 5	G1/8
Материал-забележка	RoHS konform