


Поставяне на краен осезател DAPZ-SB-I-30DC-DR-RO

Специф. Номер: 534471

FESTO

за въртящи задвижвания с монтажен интерфейс по VDI/VDE 3845.
Подходящ за DAPS задвижвания и само за DRD/DRE с размери 4 до 225. За задвижвания DRD/DRE с размери 1 до 2 респ. 375 до 880 монтажа е възможен само с адаптер DAPZ-SBZ-....



Информационен лист

Белег	Стойност
Допустим диаметър на кабела	8 ... 13 mm
Според стандарта	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Конструкция	кръгъл
Монтажна позиция	по избор
Устойчивост на късо съединение	пулсиращ
Функция на превключващия елемент	Нормално отворен контакт
Защита на полюсите	за всички електрически връзки
Измервателен принцип	индуктивен
Индикатор за превключена позиция	Да
обхват на работното напрежение DC	10 ... 30 V
Изолационно напрежение	50 V
Макс. ток на изхода	200 mA
Превключващ изход	PNP
Устойчивост на пикови напрежения	0.8 kV
Степен на замърсяване	3
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-25 ... 70 °C
Електрически извод	Винтова клема Plug-in
Съединител за кабела	M20x1,5
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на уплътненията	EPDM
Notes on materials for housing cover	PC
Notes on materials for housing socket	PA
Notes on materials for console	PA