


# Поставяне на краен осезател DAPZ-SB-I-30DC-DSAM-RO

Специф. Номер: 534473

FESTO

за въртящи задвижвания с монтажен интерфейс по VDI/VDE 3845.  
Подходящ за DAPS задвижвания и само за DRD/DRE с размери 4 до 225. За задвижвания DRD/DRE с размери 1 до 2 респ. 375 до 880 монтажа е възможен само с адаптер DAPZ-SBZ-....



## Информационен лист

Белег	Стойност
Според стандарта	EN 60947-5-6 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Конструкция	ъглов
Монтажна позиция	по избор
Устойчивост на късо съединение	Да
Fieldbus интерфейс	AS-интерфейс: лентов кабел - щекер
Функция на превключващия елемент	нормално затворен контакт
Защита на полюсите	за всички електрически връзки
Измервателен принцип	индуктивен
Индикатор за превключена позиция	Не
Изолационно напрежение	50 V
Номинално работно напрежение DC	30 V
Устойчивост на пикови напрежения	0.8 kV
Степен на замърсяване	3
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-25 ... 85 °C
Забележка относно Fieldbus-интерфейса	AS-Interface
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на уплътненията	EPDM
Notes on materials for housing cover	PC
Notes on materials for housing socket	PA
Notes on materials for console	PA