


limit switch box DAPZ-SB-M-250AC-DR-AR

Специф. Номер: 534474

FESTO

за въртящи задвижвания с монтажен интерфейс по VDI/VDE 3845.



Информационен лист

Белег	Стойност
Допустим диаметър на кабела	7 ... 13 mm
Според стандарта	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Конструкция	кръгъл
Монтажна позиция	по избор
Устойчивост на късо съединение	Не
Функция на превключващия елемент	Превключващ контакт
Защита на полюсите	Не
Измервателен принцип	механично/електрическо
Индикатор за превключена позиция	Да
обхват на работното напрежение AC	4 ... 250 V
обхват на работното напрежение DC	4 ... 250 V
Вътрешна консумация на ток при работно напрежение	1 mA ... 5 A
Изолационно напрежение	250 V
Макс. ток на изхода	5,000 mA
Минимален товарен ток	1 mA при 4 V/DC
Устойчивост на пикови напрежения	2.5 kV
Степен на замърсяване	3
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас на защита	IP67
Температура на околната среда	-20 ... 70 °C
Електрически извод	Винтова клемма
Съединител за кабела	M20x1,5
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing cover	PC
Material housing socket	ABS+PC
Material console	ABS+PC