

Прецизен регулатор на налягане MS6-LRPB-1/2-D7-A8

Специф. Номер: 534920

FESTO

индиректно управляем регулатор, работно налягане до 12 bar.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Размер | 6 |
| Серия | MS |
| Заклучване на задействането | Въртяща глава със заключване |
| Монтажна позиция | по избор |
| Конструкция | Прецизен мембранен регулатор с предуправление |
| Регулираща функция | Изходно налягане постоянно с вторично обезвъздушаване |
| Манометър | G1/8" подготвен |
| Работно налягане | 1 ... 14 bar |
| Обхват на регулиране на налягането | 0.1 ... 12 bar |
| Макс. хистерезис на налягането | 0.02 bar |
| Дебит, вторично обезвъздушаване | ≥ 900 l/min |
| Стандартен номинален дебит | ≥ 5,000 l/min |
| Работна среда | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inert gases |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation not possible |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 |
| Температура на складиране | -10 ... 60 °C |
| Температура на средата | -10 ... 60 °C |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 1,000 g |
| Тип на закрепване | по избор: За челен монтаж на табло Последователен монтаж с принадлежности |
| Пневматичен извод 1 | G1/2 |
| Пневматичен извод 2 | G1/2 |
| Пневматичен извод 3 | G1/4 |
| Материал-забележка | Без мед и PTFE RoHS konform |
| Информация за материала на уплътненията | NBR |
| Информация за материала на корпуса | Алуминий |