


Филтър MS12-LF

Специф. Номер: 535023

FESTO

За монтаж на батерия, с G-резба.



Примерно представяне

Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Размер	12
Серия	MS
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Конструкция	Синтерован филтър със сепаратор-центрофуга
Работно налягане	0.8 ... 20 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:9:-] инертен газ
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тип на закрепване	Последователен монтаж с принадлежности по избор:
Material housing	Алуминиева отливка
Material bowl	Алуминиева сплав