

Разпределител с повишаване на налягането MS12-DL

Специф. Номер: 535033

FESTO

За монтаж на батерия, с G-резба.



Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Функция-изходящ въздух | дроселируем |
| Тип на задействане | пневматичен |
| Монтажна позиция | по избор |
| Ръчно задействане | Без |
| Конструкция | Бугало-седло |
| Тип на ресет | механична пружина |
| Тип управление | директно |
| Зхранване с управляващ(пилотен) въздух | вътрешно |
| Посока на протичане | нереверсивен |
| Разпределителна функция | 2/2 |
| Работно налягане | 2 ... 20 bar |
| Стандартен номинален дебит | 25,000 ... 42,000 l/min |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на средата | -10 ... 60 °C |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 3,600 g |
| Тип на закрепване | Последователен монтаж с принадлежности по избор: |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Алуминиева отливка |