


Сепараторен модул MS12-FRM

Специф. Номер: 535035

FESTO

За монтаж на батерия, с G-резба.



Примерно представяне

Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Свързващ модул
Работно налягане	0 ... 20 bar
Стандартен номинален дебит в глвната посока 1->2	25,000 ... 42,000 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO8573-1:2010 [:-::-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Пневматичен извод 4	G1
Material housing	Алуминиева отливка