

Шлаух PUN-E-6x0,8-SI

Специф. Номер: 535321

FESTO

за QS-съединители, изключително гъвкав, устойчив на хидролиза, не е разрешен за употреба в хранителната индустрия.

Този тип ще бъде спрян от производство. Ще се предлага до 2012 година.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|---|
| Външен диаметър | 6 mm |
| радиус на огъване според дебита | 45 mm |
| Вътрешен диаметър | 4.4 mm |
| Мин. радиус на огъване | 15 mm |
| работно налягане в зависимост от температурата | -0.95 ... 8 bar |
| Работна среда | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Температура на околната среда | -35 ... 50 °C |
| Тегло на продукта според дължината | 0.018 kg/m |
| Цвят | сребърен |
| Твърдост по Шор | D 52 +/-3 |
| Материал-забележка | Без мед и PTFE (тефлон) RoHS konform |
| Информация за материала на шлауха | TPE-U(PU) |