

Шлаух PUN-E-4x0,6-BL

Специф. Номер: 535325

FESTO

за QS-съединители, изключително гъвкав, устойчив на хидролиза, разрешен за употреба в хранителната индустрия.

Този тип ще бъде спрян от производство. Ще се предлага до 2012 година.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Външен диаметър | 4 mm |
| радиус на огъване според дебита | 30 mm |
| Вътрешен диаметър | 2.8 mm |
| Мин. радиус на огъване | 8 mm |
| работно налягане в зависимост от температурата | -0.95 ... 8 bar |
| Работна среда | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7::-:] |
| Разрешение за хранителната промишленост | FDA 2002/72/EG |
| Температура на околната среда | -35 ... 50 °C |
| Тегло на продукта според дължината | 0.008 kg/m |
| Цвят | син |
| Твърдост по Шор | D 52 +/-3 |
| Материал-забележка | Без мед и PTFE RoHS konform |
| Информация за материала на шлауха | TPE-U(PU) |