


Филтър-регулатор MS4-LFR-1/8-D7-CUV-AS-Z

Специф. Номер: 535705

FESTO

Максимално изходно налягане 12bar, 5 µm филтър, с манометър, заключващо приспособление за регулатора, метална чаша, автоматично отделяне на конденза, посока на протичане от дясно на ляво.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	4
Серия	MS
Заклучване на задействането	с принадлежности, със заключване
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	5 µm
Кондензоотделител	напълно автоматичен
Конструкция	Филтър-регулатор с манометър
Макс. количество на кондензата	25 ml
Регулираща функция	Изходно налягане постоянно с вторично обезвъздушаване с възвратен поток
Предпазител за чаша	интегриран като метален кожух
Манометър	с манометър
Обхват на регулиране на налягането	0.5 ... 12 bar
Входно налягане 1	2 ... 12 bar
Макс. хистерезис на налягането	0.25 bar
Стандартен номинален дебит	850 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	3.7.- по DIN ISO 8573-1
Температура на средата	5 ... 60 °C
Температура на околната среда	5 ... 60 °C
Тегло на продукта	475 g
Тип на закрепване	с принадлежности по избор: За челен монтаж на табло Последователен монтаж
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 2	G1/8
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка
Информация за материала на чашата	Алуминиева отливка Алуминиева сплав
Информация за материала на прозореца за наблюдение	PA
Информация за материала, изолиращ диск	POM