

Филтър-регулатор MS4-LFR-1/4-D7-CUV-AS-Z

Специф. Номер: 535721

FESTO

Максимално изходно налягане 12bar, 5 µm филтър, с манометър, заключващо приспособление за регулатора, метална чаша, автоматично отделяне на конденза, посока на протичане от дясно на ляво.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	4
Серия	MS
Заклучване на задействането	Въртяща глава със заключване с принадлежности, със заключване
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	5 µm
Кондензоотделител	напълно автоматичен
Конструкция	Филтър-регулатор с манометър
Макс. количество на кондензата	25 ml
Регулираща функция	Изходно налягане постоянно с вторично обезвъздушаване с възвратен поток
Предпазител за чаша	интегриран като метален кожух
Манометър	с манометър
Работно налягане	2 ... 12 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.5 ... 12 bar
Макс. хистерезис на налягането	0.25 bar
Стандартен номинален дебит	1,200 l/min
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inert gases
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Температура на средата	5 ... 60 °C
Температура на околната среда	5 ... 60 °C
Тегло на продукта	475 g
Тип на закрепване	по избор: За челен монтаж на табло Последователен монтаж с принадлежности
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка
Информация за материала на чашата	Алуминиева отливка Алуминиева сплав
Информация за материала на прозореца за наблюдение	PA
Информация за материала, изолиращ диск	POM