

Омаслител MS4-LOE-1/4-U-Z

Специф. Номер: 535792

FESTO

Метална чаша, посока на протичане отдясно наляво.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	4
Серия	MS
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Конструкция	пропорционален стандартен омаслител мъгла
Макс. количество на маслото	36 cm ³
Предпазител за чаша	интегриран като метален кожух
Входно налягане 1	1 ... 12 bar
Минимален дебит за функция омасляване	40 l/min
Стандартен номинален дебит	2,200 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Вискозитет на маслото	ISO VG 32
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	354 g
Тип на закрепване	с принадлежности по избор: Последователен монтаж
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	G1/4
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка
Информация за материала на чашата	Алуминиева отливка Алуминиева сплав
Информация за материала на прозореца за наблюдение	PA