

Вентилен остров CPA10-ASI-VI

Специф. Номер: 535847

FESTO

Растер 10mm.

Depending on the configuration, the illustrations, the technical data on the data sheet and the relevant accessories might not exactly match this product.



Примерно представяне

Информационен лист

~ConfIndependentDatasheet

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Разпределителна функция | 2x3/2 отворен/затворен моностабилен 2x3/2 затворен моностабилен 2x3/2 отворен моностабилен 5/2 моностабилен 5/2 бистабилен 5/3 под налягане 5/3 обезвъздушен 5/3 затворен |
| Стандартен номинален дебит | 300 l/min |
| Работно налягане | -0.9 ... 10 bar |
| Електрическа връзка | AS-Interface |
| Макс. брой места за вентили | 8 |
| Макс. брой на зоните на налягане | 4 |
| Температура на околната среда | -5 ... 50 °C |
| Ширина | 10 mm |
| Клас на защита | IP65 |
| Растерен размер | 10 mm |
| Тип на задействане | електрически |
| Тип на вентилен остров | 12 |
| Конструкция | Плунжерен |
| Зхранване с управляващ(пилотен) въздух | външен вътрешно |
| Структура на вентилния остров | модулен и разширяем |
| Индикатор за превключена позиция | LED |
| Управляващо(пилотно) налягане | 3 ... 8 bar |
| Номинално работно напрежение DC | 24 V |
| СЕ- знаци (виж декларация за съответствие) | по EU-EMV-нормала |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 |
| Температура на средата | -5 ... 50 °C |