

Филтър с активен въглен MS4-LFX-1/8-R

Специф. Номер: 536707

FESTO

Пластмасова чаша с предпазен кожух, посока на протичане отляво надясно.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	4
Серия	MS
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Конструкция	Филтър с активен въглен
Предпазител за чаша	Пластмасов предпазен кожух
Работно налягане	0 ... 14 bar
Макс. стандартен дебит при клас за качество на въздуха	360 l/min
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [1:4:2] Inert gases
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Температура на средата	5 ... 30 °C
Съдържание на остатъчното масло	0.003 mg/m ³
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	190 g
Тип на закрепване	по избор: Последователен монтаж с принадлежности
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 2	G1/8
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон) RoHS konform
Информация за материала на филтъра	Активен въглен
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка
Информация за материала на чашата	PC