


# Фин филтър MS4-LFM-1/8-BRM-DA

Специф. Номер: 536817

FESTO

1 µm-филтър, пластмасова чаша с пластмасова предпазен кожух,  
ръчен кондензоотделител, с индикатор за замърсеността на  
филтриращия патрон, посока на потока от ляво на дясно



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	4
Серия	MS
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	1 µm
КПД на филтъра	99.99 %
Кондензоотделител	ръчен въртящ
Конструкция	Филтър
Макс. количество на кондензата	19 cm <sup>3</sup>
Предпазител за чаша	Пластмасов предпазен кожух
Скала за диференциално налягане	Оптичен индикатор
Работно налягане	0 ... 14 bar
Макс. стандартен дебит при клас за качество на въздуха	360 l/min
Мин. стандартен дебит при клас за качество на въздуха	54 l/min
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inert gases
Клас на корозионна устойчивост КВК	2
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [2:7:3]
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Съдържание на остатъчното масло	0.5 mg/m <sup>3</sup>
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	190 g
Тип на закрепване	по избор: Последователен монтаж с принадлежности
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 2	G1/8
Материал-забележка	Без мед и PTFE RoHS konform
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на филтъра	Борсиликатен фазер
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка
Информация за материала на чашата	PC