


Фин филтър MS6N-LFM-1/2-BRM-DA-Z

Специф. Номер: 536856

FESTO

1 µm-филтър, пластмасова чаша с пластмасова предпазен кожух,
ръчен кондензоотделител, с индикатор за замърсеността на
филтриращия патрон, посока на потока от дясно на ляво



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	6
Серия	MS
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	1 µm
КПД на филтъра	99.99 %
Кондензоотделител	ръчен въртящ
Конструкция	Филтър
Макс. количество на кондензата	38 cm ³
Предпазител за чаша	Пластмасов предпазен кожух
Скала за диференциално налягане	Оптичен индикатор
Входно налягане 1	0 ... 20 bar
Стандартен номинален дебит	850 l/min
Работна среда	филтриран, неомаслен сгъстен въздух, филтрация 5 µm
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	2.7.3 по DIN ISO 8573-1
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Съдържание на остатъчното масло	0.5 mg/m ³
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	600 g
Тип на закрепване	с принадлежности по избор: Последователен монтаж
Пневматичен извод 1	NPT1/2-14
Пневматичен извод 2	NPT1/2-14
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на филтъра	Борсиликатен фазер
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка
Информация за материала на чашата	PC