

# Фин филтър MS6-LFM-3/8-AUV-DA

Специф. Номер: 536882

FESTO

0,01 µm-Филтър, метална чаша, автоматично отделяне на конденза, диференциално показание на налягането, посока на протичане от ляво на дясно.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	6
Серия	MS
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	0.01 µm
КПД на филтъра	99.9999 %
Кондензоотделител	напълно автоматичен
Конструкция	Филтър
Макс. количество на кондензата	38 cm <sup>3</sup>
Предпазител за чаша	Метален предпазен кожух
Скала за диференциално налягане	Оптичен индикатор
Работно налягане	2 ... 12 bar
Макс. стандартен дебит при клас за качество на въздуха	900 l/min
Мин. стандартен дебит при клас за качество на въздуха	135 l/min
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inert gases
Клас на корозионна устойчивост КВК	2
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [1:7:2]
Температура на средата	5 ... 60 °C
Съдържание на остатъчното масло	0.01 mg/m <sup>3</sup>
Температура на околната среда	5 ... 60 °C
Тегло на продукта	820 g
Тип на закрепване	по избор: Последователен монтаж с принадлежности
Пневматичен извод 1	G3/8
Пневматичен извод 2	G3/8
Материал-забележка	Без мед и PTFE RoHS konform
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на филтъра	Борсиликатен фазер
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка
Информация за материала на чашата	Алуминиева сплав