


Бобина MSFW-230-50/60-EX

Специф. Номер: 536934

FESTO

With knurled nut and spring washer.



Информационен н лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Min. Време	10 ms
Продължителност на включване	100 %
Фактор на мощност $\cos \{\phi\}$	0.7
Характеристика на бобината	230VAC:50/60:L1,6
Допустими колебания на честотата	+/- 5 %
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за Ех-защита (ATEX) по EU-нормала за ниски напрежения
Сертификация за взривозащитеност извън ЕС	EPL Dc (CN) EPL Gc (CN)
ATEX-Категория газ	II 3G
ATEX-Категория прах	II 3D
Ех-взриво защита газ	Ex nA IIC T4 X Gc
Ех-взриво защита прах	Ex tc IIIC T130°C X Dc IP65
Ех-температура на околната среда	-5°C ≤ Ta ≤ +40°C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-5 ... 40 °C
Макс. момент на затягане, доза	0.4 Nm
Тегло на продукта	55 g
Електрически извод	3-пинов Пластини за щекер MSSD-F
Тип на закрепване	с гайки
Материал-забележка	RoHS konform
Material solenoid coil	Duroplast Мед Стомана
Material winding	Мед