


Сепараторен модул MS4-FRM-1/4-I

Специф. Номер: 536966

FESTO

с интегрирана възвратна функция, посока на протичане отляво надясно.



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Свързващ модул с възвратна функция
Работно налягане	0 ... 10 bar
Стандартен номинален дебит в глвната посока 1->2	1,750 l/min
Стандартен номинален дебит при изход отгоре	500 l/min
Стандартен номинален дебит при изход отдолу	500 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	160 g
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	G1/4
Пневматичен извод 3	G1/4
Пневматичен извод 4	G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Алуминиева отливка