


Сепараторен модул MS4-FRM-1/8-I-Z

Специф. Номер: 536970

FESTO

с интегрирана възвратна функция, посока на протичане отдясно наляво.



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Свързващ модул с възвратна функция
Работно налягане	0 ... 10 bar
Стандартен номинален дебит в глвната посока 1->2	1,200 l/min
Стандартен номинален дебит при изход отгоре	500 l/min
Стандартен номинален дебит при изход отдолу	500 l/min
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inert gases
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	160 g
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 2	G1/8
Пневматичен извод 3	G1/4
Пневматичен извод 4	G1/4
Материал-забележка	Без мед и PTFE RoHS konform
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка