


# Сепараторен модул MS4N-FRM-1/8-I

Специф. Номер: 536975

FESTO

с интегрирана възвратна функция, посока на протичане отляво надясно.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Свързващ модул с възвратна функция
Работно налягане	0 ... 10 bar
Стандартен номинален дебит в глвната посока 1->2	1,200 l/min
Стандартен номинален дебит при изход отгоре	500 l/min
Стандартен номинален дебит при изход отдолу	500 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	160 g
Пневматичен извод 1	1/8 NPT
Пневматичен извод 2	1/8 NPT
Пневматичен извод 3	1/4 NPT
Пневматичен извод 4	1/4 NPT
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Алуминиева отливка