


Филтър MS12-LF-G-CUV

Специф. Номер: 537152

FESTO

5 µm-Филтър, метална чаша,автоматично отделяне на конденза, посока на протичане от ляво на дясно.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	12
Серия	MS
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	5 µm
Кондензоотделител	напълно автоматичен ръчен с фиксация
Конструкция	Синтерован филтър със сепаратор-центрофуга
Макс. количество на кондензата	400 cm ³
Предпазител за чаша	интегриран като метален кожух
Работно налягане	2 ... 12 bar
Стандартен номинален дебит	11,500 ... 14,000 l/min
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:9:-] инертен газ
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	5 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Температура на средата	5 ... 60 °C
Температура на околната среда	5 ... 60 °C
Характеристика на дълготрайността	>= 1,000 std
Тегло на продукта	7,000 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж с носач по избор:
Пневматичен извод 1	вътрешно
Пневматичен извод 2	вътрешно
Material of cover	PA
Material seals	NBR
Material filter	Синтерован бронз
Material housing	Алуминиева отливка
Material bowl	Алуминиева сплав
Material screen	PC