


Челюсти за хващач, необработени VUB-HGPT-35-

Специф. Номер: 537201

FESTO

подходящ за T-канален хващач HGPT-...



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	35
Монтажна позиция	по избор
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на околната среда	5 ... 60 °C
Тегло на продукта за всяка челюст на хващача	182 g
Тип на закрепване	с проходен отвор и центрираща втулка
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Информация за материала заготовка	Алуминиева сплав