


Фин филтър MS4-LFM-1/4-BUV-DA-Z

Специф. Номер: 537212

FESTO

1 µm-Филтър, метална чаша, автоматично отделяне на конденза, диференциално показание на налягането, посока на протичане от ляво на дясно.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	4
Серия	MS
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	1 µm
КПД на филтъра	99.99 %
Кондензоотделител	напълно автоматичен
Конструкция	Филтър
Макс. количество на кондензата	25 ml
Предпазител за чаша	интегриран като метален кожух
Скала за диференциално налягане	Оптически индикатор
Входно налягане 1	2 ... 12 bar
Стандартен номинален дебит	180 l/min
Работна среда	филтриран, неомаслен сгъстен въздух, филтрация 5 µm
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	2.7.3 по DIN ISO 8573-1
Температура на средата	5 ... 60 °C
Съдържание на остатъчното масло	0.5 mg/m ³
Температура на околната среда	5 ... 60 °C
Тегло на продукта	350 g
Тип на закрепване	с принадлежности по избор: Последователен монтаж
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	G1/4
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон)
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на филтъра	Борсиликатен фазер
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка
Информация за материала на чашата	Алуминиева отливка
Информация за материала на прозореца за наблюдение	Алуминиева сплав
Информация за материала на прозореца за наблюдение	PA