


# Фланцово закрепване FNC-25

Специф. Номер: 537248

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	25
Според стандарта	ISO 21287
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-40 ... 150 °C
Тегло на продукта	165 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material mounting	Стомана поцинкован
Material screws	Стомана поцинкован