

Сепаратор VABD-B6-14-P-C

Специф. Номер: 537515

FESTO

за образуване на зони с различно налягане в канали 1 и 3 на присъединителните лайсни.



Информационен ЛИСТ

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Размер на контейнера	1
Работно налягане	0,9 ... 8 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост КВК	2 - Умерена корозия под напрежение
Температура на средата	-5 ... 50 °C
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	20 g
Material blanking plug	PA подсилен
Материал-забележка	Без мед и PTFE RoHS konform
Material o-ring	NBR
Material separator	Стомана