

Присъединителна лийсна VABM-B6-E-G12-12-M1

Специф. Номер: 537622

FESTO

за магнетвентил VUVB с мултиполно присъединяване.



Информационе н лист

Белег	Стойност
Растерен размер	21 mm
Макс. брой места за вентили	12
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Мах. Въртящ момент на затягане монтаж на шина	1.5 Nm
Макс. момент на затягане, закрепване на разпределителя	2 Nm
Мах. Въртящ момент на затягане монтаж на преграда	5 Nm
Тегло на продукта	1,620 g
Извод, пилот 12/14	G1/8
Пневматичен извод 1	G1/2
Пневматичен извод 3	G1/2
Материал-забележка	Без мед и PTFE RoHS konform
информация за материала на присъединителната лийсна	Алуминиева сплав