


Регулатор на налягане LR-1/8-DB-7-O-MINI

Специф. Номер: 537642

FESTO

директно управляем регулатор, работно налягане до 7 bar, без манометър.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Mini
Ширина	44 mm
Серия	DB
Заклучване на задействането	Въртяща глава със заключване
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Регулиращ вентил за налягане без манометър
Регулираща функция	с вторично обезвъздушаване с възвратен поток
Манометър	Prepared for G1/8
Работно налягане	1.5 ... 10 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.5 ... 7 bar
Макс. хистерезис на налягането	0.5 bar
Стандартен номинален дебит	≥ 800 l/min
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [-:~:]
Клас на корозионна устойчивост KBK	1
Температура на средата	-5 ... 50 °C
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	150 g
Тип на закрепване	по избор: За челен монтаж на табло Последователен монтаж с проходен отвор с носач
Извод за манометър	G1/8
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 2	G1/8
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на уплътненията	NBR
информация за материала на бутона за настройка	POM
Информация за материала на корпуса	PA-усилен