



Филтър-регулатор LFR-1/8-DB-7-O-MINI-H

Специф. Номер: 537649

FESTO

Изходящо налягане max. 7 bar, без манометър, филтър 40µ.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Mini
Ширина	44 mm
Серия	DB
Заклучване на задействането	Въртяща глава със заключване
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	40 µm
Кондензоотделител	полу-автоматичен
Конструкция	Филтър-регулатор без манометър
Регулираща функция	с вторично обезвъздушаване с възвратен поток
Манометър	Prepared for G1/8
Работно налягане	1.5 ... 10 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.5 ... 7 bar
Макс. хистерезис на налягането	0.5 bar
Стандартен номинален дебит	>= 700 l/min
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [-:9:-] инертен газ
Клас на корозионна устойчивост КВК	1
Клас чистота на въздуха на изхода	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:8:4] инертен газ
Температура на средата	-5 ... 50 °C
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	200 g
Тип на закрепване	по избор: Последователен монтаж с проходен отвор с носач
Извод за манометър	G1/8
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 2	G1/8
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на уплътненията	NBR
информация за материала на бутона за настройка	POM
Информация за материала на филтъра	PE
Информация за материала на корпуса	PA-усилен
Информация за материала на чашата	PC