



# Елемент за подготовка на въздух FRC-1/8-DB-7-MINI-H

Специф. Номер: 537657

FESTO

Комбинация филтър-регулатор на налягане-омастител, тах. изходящо налягане 7 bar, 40 µm филтър. С манометър и с директно управляем регулатор на налягане.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Mini
Ширина	88 mm
Серия	DB
Заклучване на задействането	Въртяща глава със заключване
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Кондензоотделител	полу-автоматичен
Конструкция	Филтър-регулатор-омастител
Степен на филтрация	40 µm
Регулираща функция	с вторично обезвъздушаване с възвратен поток
Манометър	с манометър
Работно налягане	1.5 ... 10 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.5 ... 7 bar
Макс. хистерезис на налягането	0.5 bar
Стандартен номинален дебит	>= 550 l/min
Работна среда	Съгстен въздух по ISO8573-1:2010 [-:~:-] инертен газ
разрешени масла	Festo специално масло в опаковка от 1-литър Означение за поръчка: 152 811 OFSW-32 ARAL Vitam GF 32 BP Energol HLP 32 ESSO Nuto H 32 MOBIL DTE 24 SHELL Tellus Oil DO 32 Обхват на вискозитета 32mm <sup>2</sup> /s при 40°C ISO-клас VG 32 по ISO 3448
Клас на корозионна устойчивост KBK	1
Клас чистота на въздуха на изхода	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:8:-] инертен газ
Температура на средата	-5 ... 50 °C
Вискозитет на маслото	ISO VG 32
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	300 g
Тип на закрепване	по избор: Последователен монтаж с проходен отвор с носач
Извод за манометър	G1/8
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 2	G1/8
Информация за материала на уплътненията	NBR

Белег	Стойност
информация за материала на бутона за настройка	РОМ
Информация за материала на филтъра	РЕ
Информация за материала на корпуса	РА-усилен
Информация за материала на чашата	РС