

# Захранващ кабел KPWR-MS-1-SUB-9HC-10

Специф. Номер: 537933  
Продукт излизащ от производство  
за MTR-DCI-...

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Идентификатор на кабела	Без държач за табелка
Електрическа връзка 1, функция	Страна за връзка към полево устройство
Електрическа връзка 1, дизайн	Ъглов
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, отвор за кабела	Прав
Електрическа връзка 1, технология на свързването	Sub-D Mixed
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	2
Електрическа връзка 1, заети пинове/кабели	2
Електрическа връзка 2, функция	От страната на контролера
Електрическа връзка 2, вид на свързването	Кабел
Електрическа връзка 2, технология на свързването	отворен край
Електрическа връзка 2, брой пинове/проводници	2
Електрическа връзка 2, заети пинове/кабели	2
обхват на работното напрежение DC	24 ... 48 V
Дължина на кабела	10 m
Свойства на проводниците	за теглителни вериги
Радиус на огъване, гъвкав монтаж на кабела	≥ 64 mm
Диаметър на кабела	8.6 mm
Структура на кабела	2x1,5 ширмован
Номинално сечение на проводника	1.5 mm <sup>2</sup>
Краища на проводника	Терминал за свързване
Клас на защита	IP54
Забележка за степента на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	0 ... 50 °C