


# Присъединителна плоча VMPA2-IC-AP-1

Специф. Номер: 537981

FESTO

за единичен вентил с вътрешен управляващ въздух.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Ширина	30.5 mm
Дължина	107.3 mm
Растерен размер	21 mm
Operating pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
Работно налягане	3 ... 8 bar
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
Управляващо(пилотно) налягане	3 ... 8 bar
Разрешение	c UL us - Recognized (OL)
КС mark	КС-EMV
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	233 g
Електрически извод	M8 Щекер
Тип на закрепване на присъединителна плоча	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 2	G1/8
Пневматичен извод 3	G1/8
Пневматичен извод 4	G1/8
Пневматичен извод 5	G1/8
Материал-забележка	RoHS konform
Material of connecting plate	Алуминиева отливка