


Краен изключвател SIEH-M18B-NS-K-L-CR

Специф. Номер: 538258

FESTO

индуктивен, за големи разстояния на превключване.



Информационен лист

Белег	Стойност
Отговаря на стандарта	EN 60947-5-2
Разрешение	RCM Mark с UL us - Listed (OL)
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Номинално разстояние на превключване	10 mm
Гарантирано разстояние на превключване	8.1 mm
Фактори за редуция	Алуминий = 1,0 Легирана стомана 1 mm дебелина = 0,4 Легирана стомана 2 mm дебелина = 0,8 Мед = 0,85 Месинг = 1,3 Стомана St 37 = 1,0
Температура на околната среда	-25 ... 70 °C
Превключващ изход	NPN
Функция на превключващия елемент	Нормално отворен контакт
Повтаряемост, стойност на включване FS	0.5 mm
Хистерезис	≤ 1.22 mm
Макс. честота на превключване	200 Hz
Макс. ток на изхода	200 mA
Пад на напрежение	≤ 2 V
Индуктивна предпазна верига	интегриран Изходящ ток < 100mA с честота на включване < 10Hz
Устойчивост на късо съединение	пулсиращ
обхват на работното напрежение DC	10 ... 30 V
Остатъчна пулсация	20 %
Ток на празен ход	≤ 17 mA
Защита на полюсите	за всички електрически връзки
Електрически извод	3-жилен Кабел
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Размер	M18
Тип на закрепване	с контрагайка
Тип на инсталиране	свързан
Тегло на продукта	115 g
Material housing	високолегирана стомана
Индикация за работно състояние	LED жълт
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 70 °C
Клас на защита	IP67 IP69K
Устойчивост на *****	60 bar
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L