

Шумозаглушител UOM-3/8

Номер на част: 538433

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Вид на уплътнението на резбовата шийка	без уплътнение
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Шумозаглушител отворен
Работно налягане вакуум-генератор	0 бар...8 бар 0 МПа...0.8 МПа 0 psi...116 psi
Клас на устойчивост на корозия КВК	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Начин на закрепване	завинтване
Тегло на продукта	22.7 g
Пневматична връзка	G3/8
Материал на демпферната вложка	ПУ пяна
Материал резбова шийка	РОМ
Материал на тялото	РОМ
Материал на вътрешна тръба	Алуминиева деформируема сплав