

Шумозаглушител - разширение UOMS-3/8

Специф. Номер: 538437

FESTO

за по-нататъшно редуциране на нивото на шума, могат да се монтират до 4 броя шумозаглушители един върху друг.



Информационен лист

Белег	Стойност
Тип на уплътняване на цапфата за завиване	без уплътнение
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Шумозаглушител отворен
работно налягане на вакуумгенератор	0 ... 8 bar
Operating pressure of vacuum generator	0 ... 0.8 MPa 0 ... 116 psi
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Тип на закрепване	с фиксация
Тегло на продукта	17.5 g
Material of silencer insert	PU-пяна
Material of threaded plug	POM
Material housing	POM
Material inner tube	Алуминиева сплав