

Шлаух PUN-E-12x1,6-SW

Специф. Номер: 538469

FESTO

за QS-съединители, изключително гъвкав, устойчив на хидролиза, разрешен за употреба в хранителната индустрия.

Този тип ще бъде спрян от производство. Ще се предлага до 2012 година.



Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	12 mm
радиус на огъване според дебита	80 mm
Вътрешен диаметър	8.8 mm
Мин. радиус на огъване	36 mm
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 8 bar
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7::-]
Разрешение за хранителната промишленост	FDA 2002/72/EG
Температура на околната среда	-35 ... 50 °C
Тегло на продукта според дължината	0.069 kg/m
Цвят	черен
Твърдост по Шор	D 52 +/-3
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон) RoHS konform
Информация за материала на шлауха	TPE-U(PU)