


Вентилен остров CPA-SC-FB-VI

Специф. Номер: 538509
Продукт излизащ от производство

FESTO

с присъединяване към Fieldbus.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



Информационен лист

Overall data sheet – Individual values depend upon your configuration.

Белег	Стойност
Разпределителна функция	2x2/2 отворен/затворен моностабилен 2x3/2 затворен моностабилен 2x3/2 отворен моностабилен 3/2 затворен моностабилен 5/2 бистабилен 5/2 моностабилен 5/3 под налягане 5/3 обезвъздушен 5/3 затворен
Valve size	10 mm
Max. standard nominal flow rate	180 l/min bei 10 mm
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Електрическа връзка	Fieldbus
Макс. брой места за вентили	24
Макс. Брой на зоните на налягане	2
Ел. вх./изх. Система	Да
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Ширина	10 mm
Клас на защита	IP40
Разрешение	с UL us - Recognized (OL)
Номинален размер	2.5 mm
Функция-изходящ въздух	недроселируем
Тип на задействане	електрически
Тип на вентилен остров	82
Конструкция	Плунжерен
Зхранване с управляващ(пилотен) въздух	външен вътрешно
Структура на вентилния остров	Фиксиран растер
Индикатор за превключена позиция	LED
Управляващо(пилотно) налягане	3 ... 8 bar
Подходящ за вакуум	Да
Номинално работно напрежение DC	24 V
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Клас на корозионна устойчивост КВК	1
Температура на средата	-5 ... 50 °C
Управляващ флуид	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]