



# Сензор за дебит SFE3-F500-L-W18-2NB-K1

Специф. Номер: 538528

FESTO

с дисплей.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Разрешение	C-Tick
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали
Начална стойност на диапазона на измерване на дебита	5 l/min
Крайна стойност на диапазона на измерване на дебита	50 l/min
Работно налягане	-0.7 ... 7 bar
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [1:4:2] Азот
Температура на средата	0 ... 50 °C
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Точност FS	5 %FS
Превключващ изход	2xNPN
Превключваща функция	Window comparator Компаратор
Функция на превключващия елемент	нормално затворен контакт Нормално отворен контакт
Повтаряемост на превключващата стойност, FS	3 %
Време на включване	50 ms
Аналогов изход	1 - 5 V
Товарно съпротивление	> 50 kOhm
Обхват на показание	5 ... 50 l/min
обхват на работното напрежение DC	12 ... 24 V
Електрически извод	Кабел
Дължина на кабела	1 m
Информация за материала на кабелната обвивка	PVC
Тип на закрепване	с проходен отвор
Монтажна позиция	вертикално Хоризонтален
Пневматичен извод	вътрешна резба G1/8
Тегло на продукта	90 g
Информация за материала на корпуса	Алуминий PA
Тип на дисплея	3 1/2, буквено-цифров
Клас на защита	IP40
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение