


Сензор за дебит SFEV-F500-L-2PB-K1

Специф. Номер: 538544

FESTO

отделен дисплей за дебитомери SFET-F, SFET-R.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разрешение	RCM Mark
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Превключващ изход	2xPNP
Превключваща функция	Window comparator Компаратор
Функция на превключващия елемент	нормално затворен контакт Нормално отворен контакт
Аналогов изход	1 - 5 V
Товарно съпротивление	50 kOhm
Обхват на показание	5 ... 50 l/min
обхват на работното напрежение DC	12 ... 24 V
Електрически извод	Кабел
Дължина на кабела	1 m
Информация за материала на кабелната обвивка	PVC
Тип на закрепване	с носач
Тегло на продукта	70 g
Информация за материала на корпуса	PA
Тип на дисплея	3 1/2, буквено-цифров
Клас на защита	IP40
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение