

Кондензоотделител PWEA-AC-6A

Специф. Номер: 538679

FESTO

за външен монтаж, с независимо електрическо управление.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Тип на задействане | електрически |
| Монтажна позиция | вертикално +/- 5° |
| Ръчно задействане | избутващ |
| Кондензоотделител | напълно автоматичен |
| Конструкция | външен, електрически, автоматичен |
| Измервателна величина | Ниво |
| Разпределителна функция | 3/2 затворен моностабилен |
| Елементи за управление | Клавиатура с тест бутон |
| Индикация за готовност | LED |
| Индикация за работно състояние | LED |
| Работно налягане | 0.8 ... 16 bar |
| Алармен изход | Контактен тип |
| Номинално работно напрежение, AC | 115 V |
| Номинален капацитет, кондензоотделител | 2 VA |
| Мрежова честота | 50 ... 60 Hz |
| Разрешение | C-Tick |
| КС mark | КС-EMV |
| CE- знаци (виж декларация за съответствие) | по EU-EMV-нормала по EU-нормала за ниски напрежения |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |
| Работна среда | Съгъстен въздух по ISO8573-1:2010 [:-:-] |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на складиране | -10 ... 60 °C |
| Температура на средата | 1 ... 60 °C |
| Клас на защита | IP65 по IEC 60529 III |
| Температура на околната среда | 1 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 700 g |
| Електрически извод | Винтова клема |
| Тип на закрепване | Последователен монтаж |
| Извод за кондензоотделител | PK-8 |
| Пневматичен извод | G1/2 |
| Material of condensate reservoir | Алуминиева сплав |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material housing | Пластмаса |