


Кондензоотделител PWEA-AC-3D

Специф. Номер: 538681

FESTO

за външен монтаж, с независимо електрическо управление.



Информационен лист

Белег	Стойност
Тип на задействане	електрически
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Ръчно задействане	избутващ
Кондензоотделител	напълно автоматичен
Конструкция	външен, електрически, автоматичен
Измервателна величина	Ниво
Разпределителна функция	3/2 затворен моностабилен
Елементи за управление	Клавиатура с тест бутон
Индикация за готовност	LED
Индикация за работно състояние	LED
Работно налягане	0.8 ... 16 bar
Алармен изход	Контактен тип
Номинално работно напрежение DC	24 V
Номинален капацитет, кондензоотделител	2 W
Разрешение	C-Tick
KC mark	KC-EMV
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO8573-1:2010 [:-:-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Температура на средата	1 ... 60 °C
Клас на защита	IP65 по IEC 60529 III
Температура на околната среда	1 ... 60 °C
Тегло на продукта	700 g
Електрически извод	Винтова клемма
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Извод за кондензоотделител	PK-8
Пневматичен извод	G1/2
Material of condensate reservoir	Алуминиева сплав
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Пластмаса