

Включващ разпределител MS6-EE-1/2-V230-S

Специф. Номер: 538733

FESTO

електрически, с шумозаглушител, посока на протичане отляво надясно



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|---|
| Конструкция | Плунжерен |
| Тип на действие | електрически |
| Функция-изходящ въздух | недроселируем |
| Ръчно действие | с фиксация избутващ |
| Тип на ресет | механична пружина |
| Тип управление | с предупреждение |
| Разпределителна функция | 3/2 затворен моностабилен |
| Работно налягане | 4 ... 10 bar |
| C-стойност | 29 l/sbar |
| b-стойност | 0.4 |
| Стандартен номинален дебит | 7,000 l/min |
| Продължителност на включване | 100% |
| Характеристика на бобината | 230 V AC: 50/60 Hz, сила на опън: 3 VA, сила на задържане: 2,4 VA |
| Допустими колебания на напрежението | -14 % / +10 % |
| Работна среда | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inert gases |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 |
| Материал-забележка | Без мед и PTFE RoHS konform |
| Клас на защита | IP65 |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Разрешение | с UL us - Recognized (OL) |
| Тип на закрепване | по избор: Последователен монтаж с принадлежности |
| Монтажна позиция | по избор |
| Посока на протичане | нереверсивен |
| Тегло на продукта | 0.816 g |
| Пневматичен извод 1 | G1/2 |
| Пневматичен извод 2 | G1/2 |
| Пневматичен извод 3 | G1/2 |
| Зхранване с управляващ(пилотен) въздух | вътрешно |
| Електрически извод | Щекер квадратна форма по DIN EN 175301-803 Форма C |
| Информация за материала на уплътненията | NBR |
| Информация за материала на корпуса | Алуминиева отливка |