

Направляваща ос FDG-25- -ZR-RF

Специф. Номер: 538791

FESTO



Примерно представяне



Информационе н лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Размер	25
Ход	1 ... 5,000 mm
Резерв на хода	86 mm
Монтажна позиция	по избор
Направляваща	Ролково водене
Конструкция	Направляваща
Макс. Ускорение	$\leq 50 \text{ m/s}^2$
Макс. скорост	$\leq 10 \text{ m/s}$
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Равнинни инерционни моменти 2. степен Ix	594.7E+03 mm ⁴
Равнинни инерционни моменти 2. степен Iy	237.2E+03 mm ⁴
Макс. сила Fy	150 N
Макс. сила Fz	150 N
Макс. момент Mx	7 Nm
Сила на преместване	5 ... 12 N
Допълнително тегло на 10 mm ход	29.2 g
Тип на закрепване	с принадлежности
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон) със съдържание на LABS-материали
Material cover cap	PA
Material guide rail	Стомана
Material of guide component	Стомана
Material housing	Алуминий елоксиран