

Направляваща ос FDG-40- -ZR-RF

Специф. Номер: 538792

FESTO



Примерно представяне



Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

| Белег | Стойност |
|--|---------------------------|
| Размер | 40 |
| Ход | 1 ... 5,000 mm |
| Резерв на хода | 136 mm |
| Монтажна позиция | по избор |
| Направляваща | Ролково водене |
| Конструкция | Направляваща |
| Мах. Ускорение | $\leq 50 \text{ m/s}^2$ |
| Макс. скорост | $\leq 10 \text{ m/s}$ |
| Температура на околната среда | 0 ... 60 °C |
| Равнинни инерционни моменти 2. степен Ix | 2,479E+03 mm ⁴ |
| Равнинни инерционни моменти 2. степен Iy | 946.3E+03 mm ⁴ |
| Макс. сила Fy | 300 N |
| Макс. сила Fz | 300 N |
| Мах. момент Mx | 18 Nm |
| Сила на преместване | 5 ... 35 N |
| Допълнително тегло на 10 mm ход | 59.1 g |
| Тип на закрепване | с принадлежности |
| Материал-забележка | Без мед и PTFE |
| Material cover cap | PA |
| Material guide rail | Стомана |
| Material of guide component | Стомана |
| Material housing | Алуминий елоксиран |