



Захранващ кабел KPWR-MC-1-SUB-15HC-2,5

Специф. Номер: 538914
Продукт излизащ от производство

FESTO

за свързване с основното и логическото захранване.
Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2020. За
алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Идентификатор на кабела	Без държач за табелка
Електрическа връзка 1, функция	Страна за връзка към полево устройство
Електрическа връзка 1, дизайн	Ъглов
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, отвор за кабела	Прав
Електрическа връзка 1, технология на свързването	Sub-D Mixed
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	7
Електрическа връзка 1, заети пинове/кабели	6
Електрическа връзка 1, функция	От страната на контролера
Електрическа връзка 2, вид на свързването	Кабел
Електрическа връзка 2, технология на свързването	отворен край
Електрическа връзка 2, брой пинове/проводници	6
Електрическа връзка 2, заети пинове/кабели	6
обхват на работното напрежение DC	0 ... 24 V
Дължина на кабела	2.5 m
Свойства на проводниците	за теглителни вериги
Радиус на огъване, фиксиран монтаж на кабела	≥ 50 mm
Радиус на огъване, гъвкав монтаж на кабела	≥ 100 mm
Диаметър на кабела	10 mm
Структура на кабела	2x2,5+2x(2x0,34) ширмован
Номинално сечение на прводника	0.34 mm ² 2.5 mm ²
Краища на проводника	Терминал за свързване
Клас на защита	IP54
Забележка за степента на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	0 ... 40 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-25 ... 60 °C
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Material insulation	TPE-E